

KTMシリーズ [オプション]

壁に設置できない場合は、専用スタンドをお使いください。

OP デスクスタンド (卓上)

- 型式: KDS-W ● 材質: スチール ● 組立式
- 高さ: 525mm 幅: 220mm 奥行き: 230mm



OP フロアスタンド (床置)

- 型式: SFS-W ● 材質: スチール(白塗装) ● 組立式
- 高さ: 1235mm 幅: 400mm 奥行き: 300mm

● KTM-100OZ・KTM-200OZ仕様

型 式	電 源	周波数	消費電力				風量調節	材質・本体色	サイズ	重 量	電源コード	ドレンタンク	オゾン灯	ランプ交換の目安	自動ドア運動端子
			温風入 強	温風切 強	温風入 弱	温風切 弱									
KTM-100 OZ	AC100V	50/60Hz	650W	380W	330W	115W	強・中・弱 (ボタンを1秒押し続けて切り替え)	ABS樹脂 (抗菌) ホワイト	W:256× D:148× H:490mm	4.7kg	1.5m (プラグ付)	0.7L	4W (GL-4Z)	約3,000 時間	強制使用 10秒 (配線1.5m) ※受注生産品
KTM-200 OZ	AC200V		740W	480W	355W	130W					1.5m (プラグなし)				

KTM-OZシリーズ (オゾン灯タイプ)

オゾン灯は、ウイルス、細菌、カビに作用し、消臭に効果があります。

オーゼット
KTM-100OZ (100V)
KTM-200OZ (200V)

手を入ると点灯

常時点灯


どちらでも
使用できます

消臭と殺菌の
ダブル効果

※紫外線による設置場所周辺の変色が
気になる方は、「手を入ると点灯」でご使用ください。




正面図




(単位 mm)

側面図



取り付け高さの寸法推奨値



A	男性用	1250mm
	女性用	1170mm
B	洗面台などの上から	500mm

●この製品に関するお問い合わせは、下記取扱店へ・・・

●製品製造元

東京エレクトロン株式会社

U R L <http://www.electron.co.jp/>

E-Mail tokyo@electron.co.jp

※このカタログ記載の内容は2016年4月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。



Invented with 50year's technology of TOKYO ELECTRON

東京エレクトロン株式会社

AIR TOWEL®

エアータオル®

Comfortable Space to imagine

使いやすさを追求するようになりました。



自動消毒薬液噴霧供給器

ピュアハイジーン
pure hygiene



エアータオルと
連動できます。

<http://www.electron.co.jp/>

[エアータオル]は、東京エレクトロンの登録商標です。

速乾重視

手洗い空間をグレードアップ！

グローバルに活躍するハイパワーシリーズ

KTM-100 (100V)・KTM-200 (200V)

手洗いの自動化、どんどん普及しています。

※自動ドア連動対応(無電圧A接点)

※自動薬液噴霧供給器「ピュアハイジーン(弊社製品)」との連動も可能です。 ※受注生産品

どんなシーンにもオールマイティに！

マルチ取付板

お買い替えの際、取付穴位置がそのまま使えます。(従来機種)

取付板には、互換性のある取付穴が
あります。お使いの機種からの交換もラクラク！
※くわしくはお問い合わせください。

お手入れ簡単

水受けカップの凹凸をなくし、
清掃しやすくなりました。

水受けカップ 容量大幅UP

大容量
0.7L

省エネ設計

消費電力650W(強・温風入)を実現
月々かかる電気代はわずかです。
(1回の使用料は、0.04円)

※お使いの地域により異なります。

本体丸ごと 抗菌加工

操作パネルロック

電源ON/OFFの
誤操作を防ぎます。

専用
オープナー付

ハイスピード乾燥

風速120m/秒でスピード乾燥
トップクラスの風速！

奥行きわずか
148mm!

狭い場所にもOK

本体と水受けが分離するので、
狭い場所へは水受けを外して
設置可能です。

衛生重視

医療施設・食品工場・衛生関連施設などで幅広く活用しています。

感染症・ウイルス対策に！衛生管理の必需品！

KTM-100GL (100V)・KTM-200GL (200V)

清潔でクリーンな空間になります。

※自動ドア連動対応(無電圧A接点)


※自動薬液噴霧供給器「ピュアハイジーン(弊社製品)」との連動も可能です。 ※受注生産品

食品工場、医療施設で、ご好評いただいています！

New

ノロウイルス(ネコカリシウイルス)にも、効果が実証されました！

O-157・緑膿菌・サルモネラ菌・MRSA・VREが、
わずか5秒で死滅しました。(財)日本食品分析センター殺菌効果試験結果



殺菌灯点灯

手を入れると点灯

常時点灯

どちらでも使用できます

※紫外線による設置場所周辺の変色が
気になる方は、「手を入れると点灯」で
ご使用ください。

電源ONで
水受け殺菌！

● KTM-100・ KTM-200仕様

型 式	電 源	周波数	消費電力				風量調節	材質・ 本体色	サイズ	重 量	電源 コード	ドレン タンク	自動ドア 連動端子
			温風入 強	温風切 強	温風入 弱	温風切 弱							
KTM-100	AC100V	50/60Hz	650W	380W	330W	115W	強・中・弱 (ボタンを 1秒押して 切り替え)	ABS樹脂 (抗菌) ホワイト	W:256× D:148× H:490mm	4.7kg	1.5m (プラグ付)	0.7L	強制使用 10秒 (配線1.5m) ※受注生産品
KTM-200	AC200V		740W	480W	355W	130W					1.5m (プラグなし)		



● KTM-100GL・ KTM-200GL仕様

型 式	電 源	周波数	消費電力				風量調節	材質・ 本体色	サイズ	重 量	電源 コード	ドレン タンク	殺菌灯	ランプ交換 の目安	自動ドア 連動端子
			温風入 強	温風切 強	温風入 弱	温風切 弱									
KTM-100 GL	AC100V	50/60Hz	650W	380W	330W	115W	強・中・弱 (ボタンを 1秒押して 切り替え)	ABS樹脂 (抗菌) ホワイト	W:256× D:148× H:490mm	4.7kg	1.5m (プラグ付)	0.7L	4W (GL-4)	約6,000 時間	強制使用 10秒 (配線1.5m) ※受注生産品
KTM-200 GL	AC200V		740W	480W	355W	130W					1.5m (プラグなし)				

